

Garant**WCHX 05T102, Type: SM**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268476 SM
GTIN	4045197470423
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 10.
geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 10 mm
Soort: HB7120
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 220 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 110 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Neventoepassing	M
Snijsnelheid v _c Neventoepassing	110 - 140 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v _c Hoofdtoepassing	110 - 220 m/min
Type	SM
Soort	HB7120
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 05T102
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	10 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien