

Garant**RC.X 1204, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260650 HB7120-1
GTIN	4045197818249
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.X 1204 HB7120-1 Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Soort	HB7120-1
Spaanbreker	VM
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RCMX 1204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien