

**Afbraamschijf PREMIUM\*\*\*, Schijf-Øxschijfbreedte: 230X7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	560300 230X7
GTIN	9003170054225
Artikelklasse	53T

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Speciaal type** voor de bewerking van **CrNi-staalsoorten. Beste afneemcapaciteit, ook op staal.**

**Specificatie: A30R-BFX.**

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

**Technische beschrijving**

Boring-Ø	22,23 mm
Maximaal toerental	6600 min <sup>-1</sup>
Schijfbreedte	7 mm

Schijf-Ø	230 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		