

Garant
TCMT 110204, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260952 HB7120-1
GTIN	4045197818706
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 110204 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Soort	HB7120-1
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien