

**Garant**
**TCMT 110208, Soort: HB7120-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260954 HB7120-1
GTIN	4045197818713
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TCMT 110208 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7120-1
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	continu
Spaanbreker	VS

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110208
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien