

**Garant**
**TC.T 110202, Soort: HB7120-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260980 HB7120-1
GTIN	4045197818744
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TC.T 110202 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Soort	HB7120-1
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snedecndities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	M

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien