

Garant
Stiftrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: D1210

Bestelgegevens

Bestelnummer	540200 D1210
GTIN	4045197155009
Artikelklasse	51D

Omschrijving
Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm bolvormig** (KUD).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Bol

Kop-Ø: 12 mm

 Koplengte L₁: 10 mm

Totale lengte: 51 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	10 mm
Vormbeschrijving	Bol
Totale lengte	51 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Vertandingsfijnheidsgraad	middel

Vorm	D1210
Vertanding afkorting	Z7
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	12 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees