

**Garant**
**TCMT 16T308, Soort: HB7120-1**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260988 HB7120-1
GTIN	4045197818775
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

TCMT 16T308 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7120-1
Snedeccondities	continu
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien