

**Garant****VBMT 110304, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261144 HB7120-1
GTIN	4045197818799
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 110304 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Snedeccondities	continu
Soort	HB7120-1
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snikanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien