



Afbraamschijf SG-INOX, Schijf-Ø×schijfbreedte: 115X7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	560420 115X7
GTIN	4007220470244
Artikelklasse	55S

Omschrijving

Uitvoering:

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Zachte afbraamschijf (hardheid N) uit de **serie SG voor RVS** met zeer hoge afneemcapaciteit en standtijd.

Specificatie: A30N-SG-INOX.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijfbreedte	7 mm
Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Schijf-Ø	115 mm

Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	A30N-SG-INOX
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		