

**Garant****Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: M1225****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 540200 M1225  |
| GTIN          | 4045197155122 |
| Artikelklasse | 51D           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

**GARANT**-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm conisch, spitse top** (SKM).

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Conisch met spitse top

Kop-Ø: 12 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 25 mm

Totale lengte: 65 mm

Schacht-Ø: 6 mm

**Technische beschrijving**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Koplengte L <sub>1</sub>  | 25 mm                  |
| Vormbeschrijving          | Conisch met spitse top |
| Vorm                      | M1225                  |
| Vertandingsfijnheidsgraad | middel                 |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Totale lengte        | 65 mm        |
| Vertanding afkorting | Z7           |
| Vertandingstype      | kruisvertand |
| Kop-Ø                | 12 mm        |
| Schacht-Ø            | 6 mm         |
| Snijmateriaal        | HM           |
| Producttype          | Stiftrees    |