

**Garant**
**VB.T 160408, Soort: HB7120-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	261234 HB7120-1
GTIN	4045197818850
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VB.T 160408 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VM

Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien