

Garant**VC.T 160408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261459 HB7120-1
GTIN	4045197818935
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	VM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm

Soort	HB7120-1
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien