

Garant**CC.T 060202, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260050 HB7140-1
GTIN	4045197818942
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 060202 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,2 mm

Soort	HB7140-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien