

Garant**Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: G1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540200 G1225
GTIN	4045197155054
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm boogvormig, spitse top** (SPG).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Spitsboog

Kop-Ø: 12 mm

Koplengte L₁: 25 mm

Totale lengte: 65 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vertanding afkorting	Z7
Vertandingstype	kruisvertand
Totale lengte	65 mm
Koplengte L ₁	25 mm

Kop-Ø	12 mm
Vorm	G1225
Vormbeschrijving	Spitsboog
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees