

**Garant**
**DC.T 11T304, Soort: HB7140-1**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	260359 HB7140-1
GTIN	4045197819116
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

DC.T 11T304 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VS  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

### Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-1
Spaanbreker	VS
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snededcondities	licht onderbroken

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien