

Garant
Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: L1630

Bestelgegevens

Bestelnummer	540200 L1630
GTIN	4045197155160
Artikelklasse	51D

Omschrijving
Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm conisch, ronde top** (KEL).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Conisch ronde top

Kop-Ø: 16 mm

Koplengte L₁: 30 mm

Totale lengte: 70 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vorm	L1630
Kop-Ø	16 mm
Vormbeschrijving	Conisch ronde top
Vertandingstype	kruisvertand

Vertanding afkorting	Z7
Koplengte L ₁	30 mm
Totale lengte	70 mm
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees