

**Stiftfrees gecoat Z7 – middel, kruisvertand, HM TiAlN, Type: C1020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540260 C1020
GTIN	4027497038435
Artikelklasse	56L

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

LUKAS-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Extra TiAlN-coating voor een hogere standtijd en een grotere hittebestendigheid.

Voor hoge thermische en mechanische belastingen (Heavy Duty). **Vorm cilindrisch met ronde top** (WRC).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Cilindrisch met ronde top (WRC)

Kop-Ø: 10 mm

Koplengte L_1 : 20 mm

Totale lengte: 60 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	60 mm
Kop-Ø	10 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel

Vertanding afkorting	Z7
Koplengte L ₁	20 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Vorm	C1020
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Schacht-Ø	6 mm
Snijmateriaal	HM TiAlN
Coating	TiAlN
Producttype	Stiftrees