

Garant
SCMT 120404, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 120404 HB7140-1 Hoekradius: 0,4 mm
 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7140-1
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien