

HOLEX**Afbraamschijf '2 in 1', Schijf-Øxschijfbreedte: 115X6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	560500 115X6
GTIN	4045197593146
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Afbraamschijf voor **staal en RVS** met **lange standtijd** en grote afneemcapaciteit.

Specificatie: A30Q-BF.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Schijfbreedte	6 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	115 mm

Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	A30Q-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		