

Garant**SCMT 09T308, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260763 HB7140-1
GTIN	4045197819253
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 09T308 HB7140-1 Hoekradius: 0,8 mm

Soort: HB7140-1

Spaanbreker: VM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	VM
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7140-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min

Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien