

**Garant****Diamantslijpstiften galvanisch D126, D, Kop-Ø: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552500 5
GTIN	4045197156990
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisiegeslepen halffabricaat delen met **diamantbezetting**. Zeer hoge slijpcapaciteit en standtijd door **galvanische nikkelverbinding**.

**Toepassing:**

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het **fijnslijpen** van boringen, radiussen, contouren en voor **afbramen en afschuinen**.

Voor **hardmetaal, technische keramiek, grijs en nodulair gietijzer, glas, CFK/GFK**.

**Aanbevolen omtreksnelheden:** diamant droog 8-18 m/s, diamant nat 15-25 m/s.

**Opmerking:**

Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvrijlen vanaf nr. 529150.

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	5 mm
Vormbeschrijving	Cilinder
Totale lengte	50 mm

Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	5 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Producttype	Slijpstift

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt	15-20 m/s	
Kunststof, GFK	geschikt	15-20 m/s	
Steen	geschikt	15-20 m/s	
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		