

Garant
VBMT 160408, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	261154 HB7140-1
GTIN	4045197819413
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 160408 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Spaanbreker	VS
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7140-1
Snedeccondities	licht onderbroken

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien