

**Garant****Diamantslijpstiften galvanisch D126, D, Vorm: C0618****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552700 C0618
GTIN	4045197157270
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisiesleslepen halffabricaat delen met **diamantbezetting**. Zeer hoge snijcapaciteit en standtijd door **galvanische nikkelverbinding**.

**Toepassing:**

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het **fijnslijpen** van boringen, radiussen, contouren en voor **afbramen en afschuinen**.

Voor **hardmetaal, technische keramiek, grijs en nodulair gietijzer, glas, CFK/GFK**.

**Aanbevolen omtreksnelheden:** diamant droog 8-18 m/s, diamant nat 15-25 m/s.

**Opmerking:**

Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	6 mm
Totale lengte	68 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch rond

Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	18 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Producttype	Slijpstift

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt	15-20 m/s	
Kunststof, GFK	geschikt	15-20 m/s	
Steen	geschikt	15-20 m/s	
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		