

Garant
VC.T 160402, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	261370 HB7140-1
GTIN	4045197819475
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VCMT 160402 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160402
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien