

Garant**Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273757 20/2
GTIN	4045197584151
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	2 mm
Koplengte L_1	33,5 mm
Insteekdiepte t_{\max}	14 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Functiebreedte L_4	21,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Schachtbreedte b	20 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Klemschroef Type 6	279815 6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600