

**Doorslijpschijf PREMIUM***, Schijf-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563250 115
GTIN	9003176370718
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Harde hoogrendement-doorslijpschijf speciaal voor staalplaten, profielstaal en stalen buizen, met zeer lange standtijd.

Niet geschikt voor RVS (Fe-, S- en Cl-gehalte > 0,1%).

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid v_c .

Specificatie:

A30S-BFXA.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Vorm	42
Vormbeschrijving	gebogen

Boring-Ø	22,23 mm
Schijfbreedte	2,5 mm
Specificatie	A30S-BFXA
Schijf-Ø	115 mm
Voor materiaaldiktes	7,5 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		