


Garant**OZ-spanmoer, Spanbereik van spanklem: 2-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309670 2-16
GTIN	4045197292155
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- Moer is inzetklaar uitgehard en rondom geslepen.
- Met kogelgelagerde drukring voor hogere houdkrachten en betere rondloopeigenschappen.

T.b.v.:

OZ-spantanghouder nr. 300695; 302460; 302462; 302475 en nr. 302477.

Technische beschrijving

Totale lengte L	24 mm
Spanbereik van spanklem	2 - 16 mm
Maximaal aanhaalmoment	100 Nm
Schroefdraad	M33×1,5
Buiten-Ø D	43 mm
Norm	DIN 6388 D

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer

Accessoires

Haaksleutelmet haak Voor moer buiten-Ø 40/42 mm	628400 40/42
---	--------------