

Garant
WCHX 10T308, Type: ALU


Bestelgegevens

Bestelnummer	268494 ALU
GTIN	4045197470942
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 20.

geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 20 mm

Soort: HU70AL

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 300 - 600 m/min

Snijnsnelheid v_c Neventoepassing: 180 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Snijnsnelheid v _c Hoofdtoepassing	300 - 600 m/min
Hoofdtoepassing	N
Snijnsnelheid v _c Neventoepassing	180 m/min
Type	ALU
Neventoepassing	K
Soort	HU70AL
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 10T308
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	20 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien