

**Garant**
**Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 12/3mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273761 12/3
GTIN	4045197485199
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.  $6,5 \times w$

**Opmerking:**

Maximale  $\varnothing$  = beperkte werkstuk- $\varnothing$  op grond van de uitvoering.

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan.

Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

**Technische beschrijving**

Insteekdiepte $t_{\max}$	20 mm
Functiebreedte $L_4$	12 mm
Bout	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Steekbreedte w	3 mm
Koplengte $L_1$	35 mm
Totale lengte L	150 mm
maximale $\varnothing$	40 mm
Schachtbreedte b	12 mm
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Klemschroef Type 4	279815 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500