

**Garant****Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: D0807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540350 D0807
GTIN	4045197222435
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT**-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

**Schachtlengthe 200 mm** (pas te maken).

Schacht-Ø 6 mm. **Vorm D bolvormig** (KUD).

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Machine pas inschakelen wanneer de stiftfrees in het werkstuk is gestoken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Bol

Kop-Ø: 8 mm

Koplengte: 7 mm

Totale lengte: 207 mm

Schacht-Ø: 6 mm

**Technische beschrijving**

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Kop-Ø	8 mm
Vorm	Kogelkop
Vormbeschrijving	Bol

Totale lengte	207 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Vertanding afkorting	Z7
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	7 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		