

**ER-spantanghouder VARIA, V4, voor ER-spantang-maat: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319803 20
GTIN	4045197317575
Artikelklasse	33E

Omschrijving**Voordeel:**

- **Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijk letsel.**
- **Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.**
- **Korte constructie – Geringe kosten per stuk.**

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Opmerking:

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 bij 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V3, V4 en V5 bij 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien.

Afkoppellengte A-maat: 25 mm

Buiten-Ø D: 34 mm

Technische beschrijving

Voor ER-spantangen	20
Afkoppellengte A-maat	25 mm
Buiten-Ø D	34 mm

Opname	V4
Producttype	Spantanghouder