



Tafelslijpmachine DS met afzuiging, 400 V, Type: DS04/175A



Bestelgegevens

Bestelnummer	077514 DS04/175A
GTIN	2050001674104
Artikelklasse	03S

Omschrijving

Uitvoering:

Tafelslijpmachine met in de standaard geïntegreerde afzuiging.

Slijpstof wordt door een waterfilter en erna geplaatst kunststof voorfilter en nafilter effectief afgescheiden. **Levering zonder slijpstenen.**

Opmerking:

Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

Wattage: 250 W

Maximaal toerental: 2900 min⁻¹

Slijpsteen-Ø D: 175 mm

Slijpsteenbreedte T: 25 mm

Slijpsteenboring-Ø H: 51 mm

Capaciteit afzuiging: 6 m³/min

Technische beschrijving

Wattage	250 W
Gewicht	83 kg

Maximaal toerental	2900 min ⁻¹
Fabrikantnummer	DS04/175A
Capaciteit afzuiging	6 m ³ /min
Slijpsteenbreedte T	25 mm
Slijpsteenboring-Ø H	51 mm
Slijpsteen-Ø D	175 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Tafelslijpmachine

Accessoires

Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60	596350 EK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK36	596350 NK36
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60	596350 NK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type C800	596350 C800
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80	596350 EK80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596350 SC80