



Draadsnijapparaat Rubber-Flex voor meerbereiksspantang, Type: M10-30



Bestelgegevens

Bestelnummer	333500 M10-30
GTIN	4045197312709
Artikelklasse	35D

Omschrijving

Uitvoering:

- Voor machines met maar één draairichting.
- Instelbare veiligheidsslipkoppeling, beschermt de tap tegen breuk.
- Lengtecompensatie op trek en druk, compenseert het verschil tussen machinevoeding en schroefdraadspoed.
- Automatische voeding garandeert gekalibreerde schroefdraad.
- Automatische snelterugloop 1,6 : 1.
- Rechtsdraaiend en linksdraaiend zonder omzetting mogelijk.
- Te gebruiken voor rubber-flex-spantangen of snelwisselinzetstukken.
- Korte aansnijvering, maakt ontspanen mogelijk zonder de schroefdraad te beschadigen.

Groottes M3–M12 en M10–M30 met dubbele spaninrichting.

Callout:

Moer voor nauwkeurig instelbare draaddiepte, $\pm 0,1$ mm.

Toepassing:

- Opname in een roterende spindel.
- Snijden van precies gekalibreerde schroefdraden.
- Zonder omschakeling vooraf voor linkse of rechtse draad, voor blind gat en doorlopend gat te gebruiken.

Levering:

Inclusief houderarm en bij nr. 333500 ook 2 meerbereiksspantangen (rubber-flex), 2 vorksleutels en 1 schroevendraaier voor binnenzeskantbouten afhankelijk van het apparaat!

Accessoires:

Meerbereiksspantangen (rubber flex) nr. 333640, reservespaninrichting nr. 333630, zie reservedelenlijst.

Opmerking:

Bijbehorende conusschachten nr. 342500; 342600.

Technische beschrijving

Behuizing-Ø	108 mm
Gewicht	7,2 kg
Automatische slag	30 mm
Conusschacht-opname DIN 238	B 24
totale lengte	303 mm
Maximaal toerental bij voorloop	350 min ⁻¹
Ø-Bereik van de 1e spantangen	10 - 16 mm
Ø-Bereik van de 2e spantangen	16 - 23 mm
Snijbereik	M10 - M30
Producttype	Draadsnijapparaat

Accessoires

Meerbereiksspantang Rubber-flex Spanbereik schacht-Ø 10-16 mm	333640 10-16
Meerbereiksspantang Rubber-flex Spanbereik schacht-Ø 16-23 mm	333640 16-23