



Taphouder, type DSPL, met schacht, Type: 20



Bestelgegevens

Bestelnummer	334510 20
GTIN	4045197313300
Artikelklasse	35B

Omschrijving

Uitvoering:

- De dubbele spanning heeft plaats met 3 spanbekken die de tapschacht centreren en door 4 bekken die het tapvierkant spannen.
- De veiligheidskoppeling voorkomt bij de juiste instelling dat het gereedschap breekt. Schroefdraad in blinde gaten kan tot aan de bodem worden gesneden.
- De pendelinrichting compenseert uitlijnfouten tussen machinespindel en werkstuk.
- De elastische lengtecompensatie werkt op druk en trek. Deze voorkomt dat bij handmatige of machinale voeding de schroefdraad verkeerd wordt gesneden.

Toepassing:

Voor het snijden van binnendraad met omschakelbare boormachines, revolverdraaibanken. Horizontaal en verticaal voor rechtse schroefdraad te gebruiken.

Levering:

Inclusief 1 spansleutel.

Opmerking:

Uitvoering zonder lengtecompensatie op aanvraag. **Maat 30 en 42** (= MK 4 of 5 voor metrische schroefdraad M14– M30 of M18– M42) **op aanvraag**.

Technische beschrijving

Schacht-Ø-bereik	6 - 16 mm
Snijbereik	M8 – M20
voor Whitworth-gasdraad	R1/8 – R1/2
Asparallele pendeling	1,5 mm
Lengte vanaf machinespindel	170 mm
Lengtecompensatie op trek	20 mm
Spanbereik vierkant	4,7 - 12 mm
Behuizing-Ø	83 mm
Morseconus MK	3
Lengtecompensatie op druk	10 mm
Voor Whitworth-schroefdraad	G1/4 – G13/16
Producttype	Taphouder