



## Taphouder, type DSPL, met schacht, Type: 30



### Bestelgegevens

Bestelnummer	334510 30
GTIN	2050001921086
Artikelklasse	35B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- De dubbele spanning heeft plaats met 3 spanbekken die de tapschacht centreren en door 4 bekken die het tapvierkant spannen.
- De veiligheidskoppeling voorkomt bij de juiste instelling dat het gereedschap breekt. Schroefdraad in blinde gaten kan tot aan de bodem worden gesneden.
- De pendelinrichting compenseert uitlijnfouten tussen machinespindel en werkstuk.
- De elastische lengtecompensatie werkt op druk en trek. Deze voorkomt dat bij handmatige of machinale voeding de schroefdraad verkeerd wordt gesneden.

#### Toepassing:

Voor het snijden van binnendraad met omschakelbare boormachines, revolverdraaibanken. Horizontaal en verticaal voor rechtse schroefdraad te gebruiken.

#### Levering:

Inclusief 1 spansleutel.

#### Opmerking:

Uitvoering zonder lengtecompensatie op aanvraag. **Maat 30 en 42** (= MK 4 of 5 voor metrische schroefdraad M14– M30 of M18– M42) **op aanvraag**.

### Technische beschrijving

Morseconus MK	4
Lengte vanaf machinespindel	230 mm
Spanbereik vierkant	0 - 18 mm
Snijbereik	M14 – M30
Asparallele pendeling	2 mm
Schacht-Ø-bereik	11 - 23 mm
Voor Whitworth-schroefdraad	G9/16 – G1.1/8
Lengtecompensatie op druk	10 mm
Lengtecompensatie op trek	30 mm
voor Whitworth-gasdraad	R1/4 – R7/8
Behuizing-Ø	106 mm
Producttype	Taphouder