

**Aantrekbout Mazak, vorm A, met boring, Geschikt voor conus: 40M****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 308670 40M |
| GTIN | 4045197439185 |
| Artikelklasse | 32Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Kopse kant vlakgedraaid.**

Afgedicht.

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

- **Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).**
- **In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).**

Opmerking:

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten. Geen geschikte spansleutel beschikbaar.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Kop-Ø D ₁ | 18,79 mm |
| Geschikt voor conus met kleurcode | SK 40 |
| Geschikt voor conus | 40 |
| Totale lengte L | 41,25 mm |

| | |
|------------------------|-------------|
| L ₁ | 16,25 mm |
| Kraag-Ø D | 21,8 mm |
| Maximaal aanhaalmoment | 50 Nm |
| Boring-Ø | 6 mm |
| Schroefdraad M | M16 |
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Boringeigenschap | met boring |
| Aantrekbouten-norm | CAT |
| Producttype | Aantrekbout |