

**Aantrekbout 45° afgedicht, met boring, Geschikt voor conus: 30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308765 30
GTIN	4045197648020
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Opmerking:

afgedicht – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Technische beschrijving

Geschikt voor conus met kleurcode	SK 30
L ₁	23 mm
Schroefdraad M	M12
Maximaal aanhaalmoment	20 Nm
Kop-Ø D ₁	11 mm
Geschikt voor conus	30
Totale lengte L	43 mm

Kraag-Ø D	16,5 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Boringeigenschap	met boring
Aantrekbouten-norm	MAS 403
Producttype	Aantrekbout

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor
conusmaat 30

308835 30