

Garant**Aantrekbout Vorm A, met boring, Geschikt voor conus: 50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308600 50
GTIN	4045197150912
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

- **Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).**
- **In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).**

Opmerking:

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

ISO 7388-3 voldoet aan oude norm DIN 69872.

Technische beschrijving

Hoek A	15 graden
Geschikt voor conus	50
Kraag-Ø D	36 mm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 50
Totale lengte L	74 mm
L ₁	34 mm

Schroefdraad M	M24
Maximaal aanhaalmoment	150 Nm
Kop-Ø D ₁	28 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Boringeigenschap	met boring
Aantrekbouten-norm	ISO 7388-3
Producttype	Aantrekbout

Accessoires

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308825 50