



Aantrekbout afgedicht, vorm A, met boring, Geschikt voor conus: 30



Bestelgegevens

Bestelnummer	308610 30
GTIN	4045197648006
Artikelklasse	32Z

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

- Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
- In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
- In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

Opmerking:

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

ISO 7388-3 voldoet aan oude norm DIN 69872.

afgedicht – met O-ring.

Technische beschrijving

Kraag-Ø D	17 mm
Kop-Ø D ₁	13 mm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 30
Geschikt voor conus	30
L ₁	24 mm
Maximaal aanhaalmoment	20 Nm

Totale lengte L	44 mm
Schroefdraad M	M12
Hoek A	15 graden
Sleutelwijdte	14 mm
Boringeigenschap	met boring
Aantrekbouten-norm	ISO 7388-3
Producttype	Aantrekbout

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor
conusmaat 30

308835 30