



Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht, met boring, Geschikt voor conus: 50



Bestelgegevens

Bestelnummer	308720 50
GTIN	4045197151056
Artikelklasse	32Z

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Opmerking:

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Kraag-Ø D: 39,3 mm

Kop-Ø D₁: 32 mm

Totale lengte L: 65 mm

L₁: 25,1 mm

Schroefdraad M: M24

Maximaal aanhaalmoment: 150 Nm

Technische beschrijving

Totale lengte L	65 mm
Geschikt voor conus	50

L ₁	25,1 mm
Schroefdraad M	M24
Kraag-Ø D	39,3 mm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 50
Kop-Ø D ₁	32 mm
Maximaal aanhaalmoment	150 Nm
Sleutelwijdte	30 mm
Boringeigenschap	met boring
Producttype	Aantrekbout DIN69872 SK40 L1=29mm

Accessoires

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308825 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50