

**Aantrekbout 45° afgedicht, zonder boring, Geschikt voor conus: 30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308760 30
GTIN	4045197648013
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

**Toepassing:**

Voor gereedschap met conusschacht **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Opmerking:**

**afgedicht** – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

**Technische beschrijving**

L <sub>1</sub>	23 mm
Geschikt voor conus	30
Maximaal aanhaalmoment	20 Nm
Schroefdraad M	M12
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 30
Totale lengte L	43 mm
Kop-Ø D <sub>1</sub>	11 mm

Kraag-Ø D	16,5 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Boringeigenschap	zonder boring
Aantrekbouten-norm	MAS 403
Producttype	Aantrekbout

---

## Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor  
conusmaat 30

308835 30