

**Garant**
**CCMT 09T308, Soort: HB7010-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CCMT 09T308 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
 Spaanbreker: SS  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Soort	HB7010-1
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	SS

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien