

Garant

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B, Zonder boring, Geschikt voor conus: 50



Bestelgegevens

Bestelnummer	308615 50
GTIN	4045197554550
Artikelklasse	31Z

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

- Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
- In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
- In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

Opmerking:

afgedicht – met O-ring.

ISO 7388-3 voldoet aan oude norm DIN 69872.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M24
L ₁	34 mm
Totale lengte L	74 mm
Maximaal aanhaalmoment	150 Nm
Kraag-Ø D	36 mm

Geschikt voor conus met kleurcode	SK 50
Kop-Ø D ₁	28 mm
Hoek A	15 graden
Geschikt voor conus	50
Sleutelwijdte	30 mm
Boringeigenschap	Zonder boring
Aantreibouten-norm	ISO 7388-3
Producttype	Aantreibout

Accessoires

Spansleutel voor aantreiboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308825 50