

**Aantrekbout 45° afgedicht, zonder boring, Geschikt voor conus: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308760 40
GTIN	4045197151087
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

**Toepassing:**

Voor gereedschap met conusschacht **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Opmerking:**

**afgedicht** – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad M	M16
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40
L <sub>1</sub>	35 mm
Totale lengte L	60 mm
Geschikt voor conus	40
Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Kop-Ø D <sub>1</sub>	15 mm

Kraag-Ø D	23 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Boringeigenschap	zonder boring
Aantrekbouten-norm	MAS 403
Producttype	Aantrekbout

---

## Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308835 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308825 40