

Garant**TCMT 110208, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260954 HB7020
GTIN	4045197852861
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 110208 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Soort	HB7020
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110208
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien