

**Garant****VC.T 160402, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 261370 HB7020 |
| GTIN          | 4045197852908 |
| Artikelklasse | 21G           |

## Omschrijving

VCMT 160402 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

## Technische beschrijving

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snedeccondities                     | licht onderbroken |
| Spaanbreker                         | SS                |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,2 - 1,5 mm      |
| Soort                               | HB7020            |
| Hoekradius                          | 0,2 mm            |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 150 - 400 m/min   |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Voeding f                    | 0,05 - 0,2 mm/omw,           |
| Hoofdtoepassing              | P                            |
| Fijn/ruw-indeling            | Nabewerken                   |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | VCMT 160402                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2                            |
| Tolerantie                   | M                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |