



Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	320675 4
GTIN	5907412202761
Artikelklasse	36C

Omschrijving

Uitvoering:

- **Punthoek 60°.**
- **Lichte uitvoering, onderhoudsvrij.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor draaibanken voor ruwen en fijndraaien.

Behuizings-Ø D: 70 mm

Totale lengte L: 204 mm

Nuttige lengte B: 101,5 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 32 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 40 mm

Technische beschrijving

Maximale rondloopfout	0,005 mm
Grootste punt-Ø 60° A	32 mm
Morseconus	MK4

Maximaal toerental	3800 min ⁻¹
Puntlengte C	40 mm
Behuizings-Ø D	70 mm
Voor werkstukgewicht	800 kg
Nuttige lengte B	101,5 mm
Totale lengte L	204 mm
Producttype	Centreerpunt