


**CC.T 060202, Soort: PDL025**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260091 PDL025
GTIN	4960664757398
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 060202 PDL025 Soort: PDL025
Spaanbreker: MFP-SK
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1 mm
Voeding f : 0,03 - 0,15 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Soort	PDL025
Voeding f	0,03 - 0,15 mm/omw,
Spaanbreker	MFP-SK
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,5 - 1 mm
Snedecndities	licht onderbroken

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 060202
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien