

Garant**VHM-ruimer HPC blind gat, TiAlN, Nominale Ø DC: 16H7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	164351 16H7
GTIN	4045197852977
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor **NC geschikte uitvoering** met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoefvoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.

Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.

Met korte snijkanten en recht gegroefd.

Toepassing:

Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **blinde boorgaten**.

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolger is nr. 164425.

Toepassing bij boringtype: bij blind gat

Tolerantie boring-Ø: H7

Aantal snijkanten Z: 6

Tolerantie boring-Ø: H7

Snijlengte L_c : 25 mm

Afkoppellengte L_1 : 95 mm

Totale lengte L: 150 mm

Aantal snijkanten Z: 6

Schacht-Ø D_s : 16 mm

Technische beschrijving

aanbevolen boor-Ø in RVS < 900 N/mm ²	15,8 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm

Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,23 mm/omw,
Schachttolerantie	h6
Snijlengte L _c	25 mm
Aantal snijkanten Z	6
Afkoppellengte L ₁	95 mm
Nominale Ø D _c	16 mm
Totale lengte L	150 mm
Tolerantie boring-Ø	H7
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie	HPC
Toepassing bij boringtype	bij blind gat
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	M
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		